Axiaalkit EAMM-A-D50-70A

Artikelnummer: 2733783



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12 Nm
Productgewicht	740 g
Interfacecode actuator	D50B
Interfacecode motor In	70A
Materiaal-informatie	RoHS conform