Balgcilinder EB-80-20

Artikelnummer: 2748903



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	80
Vereiste inbouw-Ø	95 mm
Slag	20 mm
Max. hoogte, uitgeschoven	70 mm
Max. kantelhoek	10 deg
Max. verplaatsing	5 mm
Min. inbouwhoogte	50 mm
Werking	Enkelwerkend
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...70 °C
Retourkracht	400 N
Productgewicht	500 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal balg	CR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium