Adapterkit DHAA-D-H4-12-Q11-8

Artikelnummer: 2786084



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Bevestigingstype	met doorgangsboring en schroef met centreerhuls
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adapterplaat	Aluminium geanodiseerd
Materiaal schroeven	Staal Verzinkt
Materiaal centreerpennen	Staal