Flensbevestiging EAHH-V2-50-R1

Artikelnummer: 2827589



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Gebaseerd op norm	ISO 15552
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Productgewicht	496 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal plaat	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal