Vouwbalgkit EADB-V2-40-S10-100

Artikelnummer: 2828834

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	57 mm
Bouwgrootte	40
Slagbereik	10 mm...100 mm
Zuigerstangverlenging	50 mm
Bouwvorm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediabestendigheid	Stof Spanen Oliën Fette Benzine
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Verplaatste massa	44 g
Productgewicht	109 g
Bevestigingstype	Opschuifbaar Met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adaptatiedelen	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpennen	Hooggelegeerd roestvast staal