Zwenkflens SNCS-100-R3

Artikelnummer: 2895925



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	100
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nog toe ook VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varianten	Hoge corrosiebescherming
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	684 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Aluminium kneedlegering met beschermingscoating
Materiaal scharnierlager	PTFE roestvast staal
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal