# Axiaalkit EAMM-A-D80-80G-S1

Artikelnummer: 2946764



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Overdraagbaar draaimoment | 60 Nm |
| Productgewicht | 1990 g |
| Interfacecode actuator | D80B |
| Interfacecode motor In | 80G |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |