Verdeelblok FR-4-1/4

Artikelnummer: 2960



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	11.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 bar...16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Productgewicht	68 g
Aantal afvoerleidingen	3
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd