Aanslagkit EADP-ES-R3-12

Artikelnummer: 3044562



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Instelbereik zwenkhoek	0 deg...325 deg
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Massatraagheidsmoment JO	0.35 kgcm²
Productgewicht	96 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aanslagen	Berylliumbrons vernikkeld
Materiaal flens	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal houder	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd