Plug met kabel KMF-1-24DC-2.5-LED

Artikelnummer: 30935



Gegevensblad

Functie	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	170 g
Elektrische aansluiting	Contactdoos
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Aarddraadaansluiting	Voorhanden
Kabellengte	2.5 m
Kabeldiameter	6 mm
Kabelmontage	3 x 0,75 mm²
Beschermingsklasse	IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PC POM
Materiaal steekcontacten	Brons