Plug met kabel KMV-1-24DC-2,5-LED

Artikelnummer: 30939



Gegevensblad

Functie	Waarde
Schakelstandindicator	LED
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	170 g
Elektrische aansluiting	Contactdoos Vorm B
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Aarddraadaansluiting	Voorhanden
Kabellengte	2.5 m
Kabeldiameter	6 mm
Kabelmontage	3 x 0,75 mm²
Beschermingsklasse	IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PC
Materiaal steekcontacten	Brons