Plug met kabel KME-1-24-5-LED

Artikelnummer: 30945

Gegevensblad

Functie	Waarde
Signaaltoestandsindicatie	LED geel
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	280 g
Elektrische aansluiting 1	Haakse contactdoos, vierhoekige bouwvorm, 3-polig, vorm C
Elektrische aansluiting 2	open einde, 2-aderig
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	4 A
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Min. kabelbuigradius	52 mm
Kabeldiameter	5.2 mm
Tolerantie kabeldiameter	± 0,1 mm
Kabelmontage	2 x 0,75 mm²
Beschermingsklasse	IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal steekcontacten	Koperlegering verzilverd