Koppeling EAMC-40-66-15-22

Artikelnummer: 3307627

Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	15 mm
Opnamediameter 2	22 mm
Bouwgrootte	40
Nominale lengte	66 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	42.3 kgmm2
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	139 g
Materiaal-informatie	RoHS conform