Voetbevestiging DAMH-Q12-32

Artikelnummer: 3371845



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	8 Nm
Productgewicht	287 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal hoek	Gegalvaniseerd staal