OF-poort OS-1/2

Artikelnummer: 3427



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	OF-functie
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Normaal nominaal debiet	5000 l/min
Bedrijfsdruk	1 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nominale doorlaat	12 mm
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform