Pneumatisch ventiel VLX-2-1-MS-NPT

Artikelnummer: 34926



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Membraanventiel
Bedieningswijze	Pneumatisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	NPT1
Nominale doorlaat	25 mm
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel
Stroomrichting	Niet reversibel
Mediumdruk	1 bar...10 bar
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Terugstelwijze	Pneumatische veer
Besturingstype	Voorgestuurd
Aansluiting stuurhulplucht 12	M5
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Medium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm
Mediumtemperatuur	-10 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Normaal nominaal debiet	14000 l/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal behuizing	Messing
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaalnummer schroef	1.4301
Productgewicht	1010 g