Vacuümzuiger VASB-75-1/4-NBR

Artikelnummer: 35415

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	4 mm
Zuigerdiameter	75 mm
Effectieve zuigdiameter	60 mm
Aansluitingspositie	Boven
Zuigervorm	Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	197 N
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	197 N
Bevestigingsschroefdraad	G1/4
Zuigerbevestiging	G 1/4
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Persgegoten zink
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR