Vacuümgenerator VAD-ME-1/8

Artikelnummer: 35554



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat Lavalmondstuk	0.95 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm
Geïntegreerde functie	Inschakelventiel elektrisch
Constructieve opbouw	T-vorm
Bedrijfsdruk	1.5 bar...8 bar
Max. vacuüm	85 %
Inschakelduur	100%
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	0 °C...40 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Productgewicht	123 g
Elektrische aansluiting	Stekkers
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal behuizing	Aluminium