# L-opsteeknippelschroefkoppeling LCNH-M5-PK-2

Artikelnummer: 35982

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Nominale doorlaat | 1.3 mm |
| Dichtingstype aan de inschroeftap | Afdichtingsring |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.95 bar...10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...60 °C |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad M5 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buiten-Ø 3 mm |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Staal<br>Persgegoten zink |