Slangmof N-1/4-P-9

Artikelnummer: 3607



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	6.5 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtingsring
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	1
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	12 Nm
Productgewicht	7.14 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met binnen-Ø 9 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium, geanodiseerd