Slangmof N-3/8-P-13-MS

Artikelnummer: 36161

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	11 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtingsring
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	1
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	15 Nm
Productgewicht	243 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met binnen-Ø 13 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing