Balgcilinder EB-215-155

Artikelnummer: 36492



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	215
Vereiste inbouw-Ø	230 mm
Slag	155 mm
Max. hoogte, uitgeschoven	230 mm
Max. kantelhoek	30 deg
Max. verplaatsing	20 mm
Min. inbouwhoogte	75 mm
Werking	Enkelwerkend
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...70 °C
Retourkracht	200 N
Productgewicht	2300 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G3/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal balg	NR/BR
Materiaal behuizing	Staal Verzinkt