Pneumatisch ventiel VL/O-3-PK-3

Artikelnummer: 4233





Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet	100 l/min
Pneumatische werkaansluiting	PK-3
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale doorlaat	2.5 mm
Schakeltijd uit	50 ms
Schakeltijd aan	12 ms
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	110 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Op aansluitplaat op montageframe met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 4	PK-3
Pneumatische aansluiting 5	PK-3
Materiaal aansluitplaat	Messing PPS-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof Persgegoten zink