Kogelkraan VZBM-11/2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

Artikelnummer: 4405652

Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	Rp1 1/2

Functie	Waarde
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03 F05
Binnen-Ø	40 mm
Nominale doorlaat DN	40
Ventielfunctie	2/2
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	25
Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN	9.5 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp Neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-15 °C...90 °C
Debiet Kv	156 m³/h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing Vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal afdichtingen	FPM HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing Verchroomd
Materiaalnummer kogel	CW617N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	CW617N
Productgewicht	1135 g
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-drukreservoirrichtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting