Kogelkraan VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3

Artikelnummer: 4405689

Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	Rp1

Functie	Waarde
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Binnen-Ø	25 mm
Nominale doorlaat DN	25
Ventielfunctie	2/2
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	40
Bedienmoment bij drukverschil nominale druk armatuur	25 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp Neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-15 °C...120 °C
Debiet Kv	39 m³/h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing Vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal afdichtingen	NBR PTFE
Materiaal kogel	Messing Verchroomd
Materiaalnummer kogel	CW617N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	CW617N
Productgewicht	480 g
Goedkeuring	DVGW Gas DVGW water
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-drukreservoirrichtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting