Kogelkraan VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3

Artikelnummer: 4451861



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	3-weg-kogelkraan T-boring
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	Rp1/4
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03
Binnen-Ø	8 mm
Nominale doorlaat DN	8
Ventielfunctie	3/2
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	40
Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN	6 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp Neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 °C...130 °C
Debiet Kv type T hoek	5.9 m³/h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing Vernikkeld

Functie	Waarde
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal afdichtingen	HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing Verchroomd
Materiaalnummer kogel	CW614N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	CW614N
Productgewicht	530 g
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-drukreservoirrichtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting