Magneetspoel MSFG-12

Artikelnummer: 4526

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Min. inschakeltijd	10 ms
Inschakelduur	100%
Spoeleigenschappen	12 V DC: 4,1 W
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 °C...40 °C
Max. aanhaalmoment contrastekker	0.4 Nm
Productgewicht	55 g
Elektrische aansluiting	3-polig Stekkerpin met aansluitschema volgens Festo-standaard voor MSSD-F
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Duroplast Koper Staal
Materiaal wikkeling	Koper