Aansluitplaat VABS-S7-BE-B-N14-V14

Artikelnummer: 4727328

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Stuurluchttoevoer	intern
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Debiet Kv ventilatie	2.2 m³/h
Debiet Kv ontluchting	8.6 m³/h
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Productgewicht	250 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	Flens 1/4 NAMUR aansluitschema
Pneumatische aansluiting 3	1/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium ematalcoating
Materiaal afdichtingen	NBR