Kogelkraan VZBE-1-T-63-T-2-F0405-V15V15

Artikelnummer: 4809119



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	1 NPT

Functie	Waarde
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F0405
Binnen-Ø	25 mm
Nominale doorlaat DN	25
Ventielfunctie	2/2
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	63
Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN	15 Nm
Gebaseerd op norm	ASME B1.20.1 ISO 5211
Medium	Damp Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water Neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 °C...200 °C
Debiet Kv	94 m³/h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	gegoten roestvast staal
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal zittingsafdichting	PTFE
Materiaal afdichtingen	FPM PTFE
Materiaal kogel	Gegoten roestvast staal
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	1000 g
Goedkeuring	CRN
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting