Koppeling EAMD-75-51-40-32X32-U

Artikelnummer: 5078084



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	40 mm
Opnamediameter 2	32 mm
Bouwgrootte	75
Nominale lengte	51 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	4500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	425 kgmm2
Overdraagbaar draaimoment	200 Nm
Productgewicht	741 g
Materiaal-informatie	RoHS conform