Koppeling EAMD-56-54-22-23X27

Artikelnummer: 5226828

Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	22 mm
Opnamediameter 2	23 mm
Bouwgrootte	56
Nominale lengte	54.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	172 kgmm2
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	457 g
Materiaal-informatie	RoHS conform