Kunststofslang PAN-V0-8X1-RT

Artikelnummer: 525475

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	10 mm
Buitendiameter voor steekschroefkoppeling	8 mm
Debietrelevante buigradius	45 mm
Binnen-Ø	6 mm
Min. buigradius	24 mm
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Minerale olie: max. 0,3 MPa bij max. 90 °C Water: max. 0,3 MPa bij max. 90 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Minerale olie Water (vloeibaar, ijsvrij)
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (ommanteling)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 °C...90 °C
Productgewicht volgens lengte	0.065 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 8 mm
Kleur	Rood
Shore-hardheid	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PA12-P PVC-P