Montage - tussenpositie SLG-Z-18-A

Artikelnummer: 525681

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zwenkmodule
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	1 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	75 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring en paspen
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal aanslagen	Staal vernikkeld
Materiaal afdichtingen	PUR
Materiaal behuizing	Aluminium Hard geanodiseerd