Olievernevelaar MS4N-LOE

Artikelnummer: 527702

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele standaard olievernevelaar
Max. olievulhoeveelheid	30 ml
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap Geïntegreerd als metalen reservoir
Bedrijfsdruk	1 bar...12 bar
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie	40 l/min
Normaal nominaal debiet	1100 l/min...2200 l/min
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Olieviscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	194 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering