# Olievernevelaar MS4-LOE-1/4-R

Artikelnummer: 529411

FESTO



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | 4 |
| Serie | MS |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Constructieve opbouw | Proportionele standaard olievernevelaar |
| Max. olievulhoeveelheid | 30 cm³ |
| Schaalbescherming | Kunststof beschermkap |
| Bedrijfsdruk | 1 bar...12 bar |
| Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie | 40 l/min |
| Normaal nominaal debiet | 2200 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Olieviscositeit | ISO VG 32 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 194 g |
| Bevestigingstype | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |
| Materiaal schaal | PC |