Aftakkingsmodule MS4-FRM-1/4

Artikelnummer: 529555



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Bedrijfsdruk	0 bar...14 bar
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	4600 l/min
Normaal nominaal debiet uitvoer naar boven	1500 l/min
Normaal nominaal debiet uitvoer naar beneden	1500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	165 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium