Motorflens EAMF-A-44A/B-87A

Artikelnummer: 530082

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	281 g
Interfacecode motor In	87A
Interfacecode, koppelingsbehuizing	44A 44B
Materiaal-informatie	RoHS conform