Koppelingsstekker KS2-M5-A

Artikelnummer: 531658

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	2.4 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet	126 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Nominaal aanhaalmoment	0.85 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 15 %
Productgewicht	5 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M5
Materiaal-informatie	RoHS conform