Steekschroefkoppeling QB-1/4-5/16-U-M

Artikelnummer: 533220



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	0,276 in
Dichtingstype aan de inschroeftap	Coating
Bouwvorm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	530 oz
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW14 Binnenzeskant SW6
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 5/16" "
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Kleur demontagering	Grijs
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal schroefdraadafdichting	NBR
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast