Wartelmoer MCK-PK-3-KD

Artikelnummer: 533672

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Inwendige schroefdraad M6x0,75
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 4 mm voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer
Materiaal wartelmoer	Aluminium-kneedlegering, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform