Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-QB-5/16-U

Artikelnummer: 534659



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Smoring van de uitgaande luchtstroom
Pneumatische aansluiting 1	QB-5/16
Pneumatische aansluiting 2	1/8 NPT
Bedieningswijze	manueel
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar met buitendraad
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	8,37 cfm
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	6,43 cfm...8,55 cfm
Omgevingstemperatuur	32 °F...140 °F
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,8 psi...116 psi
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	13,5 cfm
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	13,5 cfm...14 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	32 °F...140 °F
Max. aanhaalmoment	5,2 ft-lbf
Productgewicht	619 oz
Materiaal inschroeftap	Messing Vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR

Functie	Waarde
Materiaal holle schroef	Messing Vernikkeld
Materiaal demontagering	POM
Materiaal kartelkop	Messing vernikkeld
Materiaal regelschroef	Messing Vernikkeld
Materiaal zwenkaansluiting	PBT-versterkt