Filterregelventiel MS12N-LFR

Artikelnummer: 535025

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Serie	MS
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling Draaiknop met geïntegreerd slot met toebehoren sluitbaar
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer
Drukindicator	met manometer
Max. drukhysterese	0.4 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering