Drukopbouwventiel MS12N-DL

Artikelnummer: 535038

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Bedieningswijze	Pneumatisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Handbediening	geen
Constructieve opbouw	Zuiger-zitting
Terugstelwijze	mechanische veer
Besturingstype	direct
Stuurluchttoevoer	intern
Stroomrichting	Niet reversibel
Ventielfunctie	2/2
Bedrijfsdruk	2 bar...20 bar
Normaal nominaal debiet	25000 l/min...42000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	3600 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium