Ultrafijnfilter MS12-LFM-G-AUV

Artikelnummer: 537154

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	12
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	0.01 µm
Condensaataftap	Volautomatisch Manueel schakelend
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Filterrendement	99.9999 %
Max. hoeveelheid condensaat	400 cm³
Schaalbescherming	Geïntegreerd als metalen reservoir
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	6 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal afdekking	PA
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering
Materiaal scherm	PC
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	7000 g