Drukregelventiel LR-1/4-DB-7-O-MINI

Artikelnummer: 537643

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Breedte	44 mm
Serie	DB
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Drukregelventiel zonder manometer
Regelaarfunctie	Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Drukindicator	G1/8 voorbereid
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...7 bar
Max. drukhysterese	0.5 bar
Normaal nominaal debiet	1300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumtemperatuur	-5 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	150 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Frontpaneelinbouw Leidinginbouw met doorgangsboring Met hoekbeugel
Aansluiting manometer	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal draaiknop	POM
Materiaal behuizing	PA-versterkt