Verzorgingseenheid FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H

Artikelnummer: 537660

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Breedte	88 mm
Serie	DB
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Halfautomatisch
Constructieve opbouw	Filter-regelaar-olievernevelaar
Filterfijnheid	5 µm
Regelaarfunctie	Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...7 bar
Max. drukhysterese	0.5 bar
Normaal nominaal debiet	550 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen
Vrijgegeven oliën	Festo speciale olie in 1l-bus Typeaanduiding: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Viscositeitsbereik 32mm²/s bij 40°C Viscositeitsbereik 32 mm2/s (cSt) bij 40 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-5 °C...50 °C
Olieviscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	300 g

Functie	Waarde
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw met doorgangsboring Met hoekbeugel
Aansluiting manometer	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal draaiknop	POM
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal schaal	PC