Geluiddemperuitbreiding UOMS-1/4

Artikelnummer: 538436



Gegevensblad

Functie	Waarde
Dichtingstype aan de inschroeftap	Zonder afdichting
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Geluiddemper open
Bedrijfsdruk vacuümgenerator	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Bevestigingstype	vastklikkend
Productgewicht	8.6 g
Materiaal demperinzetstuk	PU-schuim
Materiaal inschroeftap	POM
Materiaal behuizing	POM
Materiaal binnenbuis	Aluminium kneedlegering