Multipool CPV10-VI-P6-M7-C

Artikelnummer: 538809



Gegevensblad

Functie	Waarde
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 1 (IEC-EX) Zone 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 2 (IEC-EX) Zone 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) Zone 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (IEC-EX)
Certificaat instantie van afgifte	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEX-categorie gas	II 2G
ATEX-categorie stof	II 2D
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex eb IIC Gb
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tb IIIC Db
Ex-omgevingstemperatuur	-10°C <= Ta <= +60°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	390 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal plaat	Aluminium kneedlegering