Drukregelventielbatterij LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Artikelnummer: 540043





Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Serie	DB
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	op P-profiel direct gestuurd zuigerregelventiel
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Drukregelbereik MPa	0.05 MPa...0.7 MPa
Drukregelbereik	0.5 bar...7 bar
Drukregelbereik psi	7 psi...100 psi
Max. drukhysterese	0.5 bar
Normaal nominaal debiet	1000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-5 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	1250 g
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal sluitschroef	Staal Verzinkt
Materiaal afstandsbout	Aluminium kneedlegering
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingsring	PVC
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	PA-versterkt