Regelplaat VABF-S4-2-R4C2-C-6

Artikelnummer: 540163





Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	18 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-2
Inbouwpositie	Willekeurig
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting
Selectie manometer	Mogelijk
Bedrijfsdruk	0.6 MPa 6 bar
Drukregelbereik MPa	0.02 MPa...0.6 MPa
Drukregelbereik	0.2 bar...6 bar
Drukregelbereik psi	2.9 psi...87 psi
Ingangsdruk 1	0.5 bar...10 bar
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	611 g
Bevestigingstype in de hoogte koppelbare verbinding	op doorverbindingsplaat op individuele aansluitplaat
Aansluiting manometer	Met bevestigingsklem
Materiaal bedieningsdeel	PA
Materiaal regelaarbehuizing	Persgegoten aluminium